



## FlexiVision 100 s FlexiScope 3 rukoväti kamery, Typ: EXTENDED



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 492864 EXTENDED |
| GTIN             | 2050001957054   |
| Trieda položky   | 49C             |

### Popis

#### Prevedenie:

FlexiVision 100 je základná jednotka kamery na priemyselné použitie. Prostredníctvom viacerých funkcií je možné počas kontroly získať ďalšie obrazové informácie, čím sa proces testovania stáva efektívnejším a spoľahlivejším. Priamy výstup obrazu na HD monitor (bez potreby počítača). Možnosť ukladania obrázkov na pamäťové zariadenie USB. Rukoväť kamery Flexiscope 3 a hlavu kamery HD je možné kombinovať.

S rukoväťou kamery FlexiScope 3 na použitie so všetkými sondami FlexiScope 2 a 3. LED zdroj svetla integrovaný v rukoväti.

#### Výhoda:

- **Rozlíšenie Full HD (1 920 x 1 080)**
- **Obrazová dokumentácia**

S inovatívnymi videoalgoritmami na vizuálne zvýraznenie prvkov (selektívna úprava farieb). Optický filter proti dymu a výparom na kontrolu fungujúcich výfukových systémov.

#### Rozsah balenia:

Základná jednotka kamery FlexiVision 100, rukoväť kamery FlexiScope 3 vrátane kábla DVI, USB pamäťového kľúča, napájacieho zdroja, čistiaceho materiálu a prepravného kufríka.

#### Zvláštne príslušenstvo:

FlexiScope 2 a 3 sondy 492876- 492889.

### Technický opis

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Druh produktu        | Endoskop          |

---

**Príslušenstvo**

Sonda FlexiScope 2 a 3 pre rukoväť kamery, bočné  
snímanie Dĺžka sondy 110

492888 110

Sonda FlexiScope 2 a 3 pre rukoväť kamery, priame  
snímanie Dĺžka sondy 110

492878 110

Sonda FlexiScope 2 a 3 pre rukoväť kamery, bočné  
snímanie Dĺžka sondy 150

492886 150

Sonda FlexiScope 2 a 3 pre rukoväť kamery, priame  
snímanie Dĺžka sondy 135

492877 135