



Súprava TK viacúčelových vrtákov, Ø vrtáka: 4-10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Trieda položky	76G

Popis

Prevedenie:

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s **mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami**. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka.

Použitie:

Presné **rotačné vrtanie** do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

Obsah:

Po 1 vrtáku: Vel. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Upozornenie:

Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!

Technický opis

Počet vrtákov	5
Ø vrtáka	4 - 10 mm
Počet rezných hrán Z	2
Rezný materiál	HM

Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Viacúčelový vrták

Príslušenstvo

TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 10	787040 10
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 5	787040 5
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 6	787040 6
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 4	787040 4
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 8	787040 8