




Súprava TK viacúčelových vrtákov dlhé, Ø vrtáka: 6-12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Trieda položky	76G

Popis

Prevedenie:

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s **mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami**. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka. Celková dĺžka 400 mm, dĺžka špirály 300 mm.

Použitie:

Presné **rotačné vrtanie** do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

Obsah:

Po 1 vrtáku: Veľ. (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

Upozornenie:

Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!

Technický opis

Počet vrtákov	4
Ø vrtáka	6 - 12 mm
Počet rezných hrán Z	2
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Viacúčelový vrták

Príslušenstvo

TK viacúčelový vrtákdĺhé Ø vrtáka 8	787045 8
TK viacúčelový vrtákdĺhé Ø vrtáka 10	787045 10
TK viacúčelový vrtákdĺhé Ø vrtáka 12	787045 12
TK viacúčelový vrtákdĺhé Ø vrtáka 6	787045 6