

**TK viacúčelový vrták dlhé, Ø vrtáka: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	787045 10
GTIN	9002741045952
Trieda položky	76G

**Popis****Prevedenie:**

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s **mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami**. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka.

**Použitie:**

Presné **rotačné vrtanie** do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

**Upozornenie:**

**Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!**

**Technický opis**

Ø vrtáka	10 mm
Dĺžka špirály	300 mm
Celková dĺžka	400 mm
Počet rezných hrán Z	2
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Viacúčelový vrták