

**Vrták na jemnú kameninu / obkladačky, Ø vrtáka: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	787035 10
GTIN	9002741151370
Trieda položky	76G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna. Vrták s **karbidovou doštičkou**, brúsenou diamantom, s patentovaným strediacim hrotom pre presné nasadenie a presné otvory bez vylamovania. So stopkou 10 mm. Karbidový vrták na použitie v priemyslových skľučovadlách. S šesťhrannou stopkou 1/4 palca (E 6,3).

Použitie:

Na **mimoriadne tvrdé kameninové dlaždice** až do tvrdosti Mohs/Ritz 9, taktiež na sklo a porcelán.

Upozornenie:

Nevhodné na príklepové vrtanie. Otáčky vretena maximálne 200 ot/min. Chladenie nie je potrebné.

Technický opis

Stopka	Valcová stopka
Počet vrtákov	2
maximálne otáčky	200 min ⁻¹
Rezný materiál	HM

Celková dĺžka	120 mm
Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vŕtania
Ø vrtáka	10 mm
Ø stopky	10
Bit-šesthranná stopka	E 6,3
Druh produktu	Vrták do muriva