

**Montážne kliešte pre poistné krúžky, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	719955 200
GTIN	4003773031208
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne tvarované hroty na montáž rozperných krúžkov bez otvorov. S otváracou pružinou. Brunované kliešte, rukoväti potiahnuté plastom. Čeluste zalomené v uhle 30°.

**Použitie:**

Pre rozperné a poistné krúžky bez otvorov.

**Norma:**

**DIN ISO 5743**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová elektrická oceľ, kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Minimálny škárový otvor	2,2 mm
Celková dĺžka	200 mm
pre Ø hriadeľa	od 12 mm
Použitie klieští na poistné krúžky	rozperné a poistné krúžky bez otvorov
Tvar čelustí	30° zalomené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	černené
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno

Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky