



Násobič krútiaceho momentu v plechovom kufříku, maximálna výstupná kapacita: 5000Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659975 5000
GTIN	4018754186822
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Mechanické, ručne ovládané násobiče krútiaceho momentu na kontrolované ťahovanie skrutiek. Násobič a podpera z vysokokvalitnej ocele. S ochranou proti preťaženiu na ochranu prevodovky. **Vstupný pohon** s vnútorným štvorhranom pre pohonné nástroje ako račňa, priečna rukoväť, momentový kľúč. Je dobré použiť momentový kľúč, aby bolo možné skontrolovať maximálnu zaťažiteľnosť prístrojov a hodnoty utiahnutia skrutiek. **Výstupný pohon** s vonkajším štvorhranom na upnutie nadstavcov nástrčných kľúčov (pre vysoký krútiaci moment je vhodnejšie použiť nadstavce do strojových skrutkovačov).

Presná planétová prevodovka zaručuje presný prenos krútiaceho momentu s dlhodobou presnosťou $\pm 5\%$. Dodáva sa v plechovom kufříku.

Výhoda:

Znásobovače krútiaceho momentu umožňujú prenos vysokých krútiacich momentov popri príslušne nízkom ramene páky.

Technický opis

Štvorcové hnacie prvky	1.1/2 palec
odporúčaný momentový kľúč/rozsah ťahovania	400 Nm
Hmotnosť	10,4 kg
Ø D	120 mm
Blokovanie spätného rázu	áno

Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu)	1
Poistka pred preťažením	áno
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily	01:17:00
Pohonný štvorhran	3/4 palec
maximálna výstupná kapacita	5000 Nm
maximálna vstupná kapacita	294 Nm
Redukčný prevod	20:1
Dĺžka L	400 mm
Výška H	180 mm
Meracia technika	mechanický
Presnosť merania	5 %
Séria	MULTIPOWER MP300
Druh produktu	Momentové kľúče