

HOLEX**Silové stranové štiepacie kliešte, lesklé, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	723400 160
GTIN	4045197166241
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený kĺb. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru.

Lesklé kliešte, rukoväť potiahnuté plastom.

Použitie:

Pre všetky drôty (dlhá životnosť aj pri tvrdých drôtoch). Vysoko zaťažiteľný pre najťažšie trvalé namáhanie.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová ocel', zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3,4 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2 mm
Celková dĺžka	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	svetlý
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte