

**Kliešte na páskové pružinové spony, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 719965 250 |
| GTIN | 4003773077329 |
| Trieda položky | 73F |

Popis**Prevedenie:**

Vychádza z kovaných klieští na vodné čerpadlo Cobra® s jemným nastavením západiek. So špeciálnymi čelustami na uchytenie samonapínacích hadicových svoriek; **čeluste je možné otáčať o 360°**. Čierne atramentované kliešte.

Výhoda:

Vynaloženie minimálnej sily vďaka veľkému pákovému prevodu. Otvor kľúča do 80 mm.

Použitie:

Na bezpečné uchytenie samonapínacích hadicových svoriek, štandardných, priestorovo úsporných a drôtených svoriek, ako aj pružinových krúžkov.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rozsah otvorenia | 80 mm |
| Počet mriežok Jemné nastavenie | 25 |
| Celková dĺžka | 250 mm |
| pre nastavovač | nie |
| Rozsah upnutia | ≥ 40 mm |
| Menovitá veľkosť | 70 mm |
| max. upínacia dráha | 40 mm |
| Prevedenie rukoväti | s plastovým poťahom |
| Materiál | Chróm-vanádiová elektrická oceľ, kovaná, kalená v oleji |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Povrch Kliešte | šedo atramentované |
| Čelusť otočný o 360° | áno |
| Rýchle prestavenie | áno |
| Druh produktu | Upínacie kliešte |