



Násobiče krútiaceho momentu v plastovom kufříku od veľ. 1300, maximálna výstupná kapacita: 1300Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659980 1300
GTIN	5060207560108
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

Mechanické, ručne ovládané násobiče krútiaceho momentu na kontrolované ťahovanie skrutiek. Násobič a podpera z vysokokvalitnej ocele. S ochranou proti preťaženiu na ochranu prevodovky. **Vstupný pohon** s vnútorným štvorhranom pre pohonné nástroje ako račňa, priečna rukoväť, momentový kľúč. Je dobré použiť momentový kľúč, aby bolo možné skontrolovať maximálnu zaťažiteľnosť prístrojov a hodnoty utiahnutia skrutiek. **Výstupný pohon** s vonkajším štvorhranom na upnutie nastavcov nástrčných kľúčov (pre vysoký krútiaci moment je vhodnejšie použiť nastavce do strojových skrutkovačov).

Extrémne presne opracované prevody s brúsenými ozubenými kolesami a brúsenými otvormi zaručujú presný a neustále reprodukovateľný prenos krútiaceho momentu. Jedinečná presnosť najmenej $\pm 4\%$. Veľmi kompaktná a ľahká konštrukcia, mimoriadne odolná a nenáročná na údržbu. Dodáva sa v plastovom puzdre.

Výhoda:

Znásobovače krútiaceho momentu umožňujú prenos vysokých krútiacich momentov popri príslušne nízkom ramene páky.

Upozornenie:

Alternatívne oporné zariadenia pre č. 659980 veľ. 2000 a 7000 k dispozícii na vyžiadanie. Č. 659980 veľ. 2000 k dispozícii s elektronickými prevodníkmi na vyžiadanie.

Technický opis

Štvorcové hnacie prvky	3/4 palec
maximálna vstupná kapacita	260 Nm
odporúčaný momentový kľúč/rozsah uťahovania	300 Nm
Poistka pred preťažením	áno
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily	1:5
Blokovanie spätného rázu	nie
Ø D	108 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu)	2
maximálna výstupná kapacita	1300 Nm
Dĺžka L	398 mm
Výška H	103 mm
Meracia technika	mechanický
Presnosť merania	4 %
Rozmer R2	212 mm
Rozmer R1	77 mm
Druh produktu	Momentové kľúče