

**HOLEX****Silové stranové štiepacie kliešte, lesklé, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	723400 180
GTIN	4045197166258
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený kĺb. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru.

Lesklé kliešte, rukoväť potiahnuté plastom.

**Použitie:**

Pre všetky drôty (dlhá životnosť aj pri tvrdých drôtoch). Vysoko zaťažiteľný pre najťažšie trvalé namáhanie.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová ocel', zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3,8 mm
Celková dĺžka	180 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,7 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2,2 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	svetlý
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte