

VBW**Čelné štípacie kliešte CombiCUT®, Celková dĺžka: 370mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	722400 370
GTIN	4005887007896
Trieda položky	73K

Popis

Prevedenie:

Výkonné čelné štípacie kliešte s indukčne kalenými, bočne posunutými reznými hranami. Nože nie je potrebné nastavovať. Kované zarážky zabraňujú neúmyselnému nastaveniu. Lakované rúrkové nohy s ergonomickými plastovými rukoväťami.

Použitie:

Na rezanie presahov drôtu v jednej rovine.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná.

Upozornenie:

Náhradná nožová hlava je k dispozícii iba pre modely od roku 2004.

Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	4 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	7 mm
Celková dĺžka	370 mm
Rukoväť	ergonomické plastové rukoväte
Výrobný postup	kované v zápustke, čelné rezacie hrany indukčne kalené
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Druh produktu	rezacie kliešte

