

**Silové stranové štiepacie kliešte, leštené, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	723150 160
GTIN	4003773033141
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený kĺb. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

**Použitie:**

Pre všetky drôty (dlhá životnosť aj pri tvrdých drôtoch). Vysoko zaťažiteľný pre najťažšie trvalé namáhanie.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	160 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3,4 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Rukoväť	s plastovým poťahom

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte