



## Násobiče krútiaceho momentu v plastovom kufříku od veľ. 1300, maximálna výstupná kapacita: 3000Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659980 3000
GTIN	5060207567435
Trieda položky	66D

### Popis

#### Prevedenie:

Mechanické, ručne ovládané násobiče krútiaceho momentu na kontrolované ťahovanie skrutiek. Násobič a podpera z vysokokvalitnej ocele. S ochranou proti preťaženiu na ochranu prevodovky. **Vstupný pohon** s vnútorným štvorhranom pre pohonné nástroje ako račna, priečna rukoväť, momentový kľúč. Je dobré použiť momentový kľúč, aby bolo možné skontrolovať maximálnu zaťažiteľnosť prístrojov a hodnoty utiahnutia skrutiek. **Výstupný pohon** s vonkajším štvorhranom na upnutie nastavcov nástrčných kľúčov (pre vysoký krútiaci moment je vhodnejšie použiť nastavce do strojových skrutkovačov).

Extrémne presne opracované prevody s brúsenými ozubenými kolesami a brúsenými otvormi zaručujú presný a neustále reprodukovateľný prenos krútiaceho momentu. Jediná presnosť najmenej  $\pm 4\%$ . Veľmi kompaktná a ľahká konštrukcia, mimoriadne odolná a nenáročná na údržbu. Dodáva sa v plastovom puzdre.

#### Výhoda:

Znásobovače krútiaceho momentu umožňujú prenos vysokých krútiacich momentov popri príslušne nízkom ramene páky.

#### Upozornenie:

Alternatívne oporné zariadenia pre č. 659980 veľ. 2000 a 7000 k dispozícii na vyžiadanie. Č. 659980 veľ. 2000 k dispozícii s elektronickými prevodníkmi na vyžiadanie.

## Technický opis

maximálna vstupná kapacita	193 Nm
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu)	1
Poistka pred preťažením	áno
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily	1:15,5
Blokovanie spätného rázu	áno
Hmotnosť	6,1 kg
Ø D	108 mm
maximálna výstupná kapacita	3000 Nm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Štvorcové hnacie prvky	1 palec
odporúčaný momentový kľúč/rozsah ťahovania	250 Nm
Dĺžka L	498 mm
Výška H	131 mm
Meracia technika	mechanický
Presnosť merania	4 %
Druh produktu	Momentové kľúče