



Násobiče krútiaceho momentu v plastovom kufříku od veľ. 1300, maximálna výstupná kapacita: 4500Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659980 4500
GTIN	5060207567442
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

Mechanické, ručne ovládané násobiče krútiaceho momentu na kontrolované ťahovanie skrutiek. Násobič a podpera z vysokokvalitnej ocele. S ochranou proti preťaženiu na ochranu prevodovky. **Vstupný pohon** s vnútorným štvorhranom pre pohonné nástroje ako račna, pričná rukoväť, momentový kľúč. Je dobré použiť momentový kľúč, aby bolo možné skontrolovať maximálnu zaťažiteľnosť prístrojov a hodnoty utiahnutia skrutiek. **Výstupný pohon** s vonkajším štvorhranom na upnutie nadstavcov nástrčných kľúčov (pre vysoký krútiaci moment je vhodnejšie použiť nadstavce do strojových skrutkovačov).

Extrémne presne opracované prevody s brúsenými ozubenými kolesami a brúsenými otvormi zaručujú presný a neustále reprodukovateľný prenos krútiaceho momentu. Jedinečná presnosť najmenej $\pm 4\%$. Veľmi kompaktná a ľahká konštrukcia, mimoriadne odolná a nenáročná na údržbu. Dodáva sa v plastovom puzdre.

Výhoda:

Znásobovače krútiaceho momentu umožňujú prenos vysokých krútiacich momentov popri príslušne nízkom ramene páky.

Upozornenie:

Alternatívne oporné zariadenia pre č. 659980 veľ. 2000 a 7000 k dispozícii na vyžiadanie. Č. 659980 veľ. 2000 k dispozícii s elektronickými prevodníkmi na vyžiadanie.

Technický opis

odporúčaný momentový kľúč/rozsah ťahovania	200 Nm
--	--------

Hmotnosť	7 kg
maximálna výstupná kapacita	4500 Nm
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily	01:26:00
Ø D	108 mm
maximálna vstupná kapacita	173 Nm
Štvorcové hnacie prvky	1 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Poistka pred preťažením	áno
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu)	1
Blokovanie spätného rázu	áno
Dĺžka L	498 mm
Výška H	149 mm
Meracia technika	mechanický
Presnosť merania	4 %
Druh produktu	Momentové kľúče