



## Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Počet skrutkovačov: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660110 5
GTIN	4013288102256
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Všestranné, robustné skrutkovače s kónickou čepelou (rezná hrana) a 6-hrannou kľúčovou pomôckou.

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

**Čepel'** zo špeciálnej ocele s vysokou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou; **rezné hrany potiahnuté diamantom**. 6-hranná profilovaná čepel' od veľ. 5,5 so 6-hranným nastavcom pre pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.

#### Výhoda:

- **Najvyššia odolnosť voči opotrebovaniu a nízke vyhadzovacie sily vďaka diamantovej vrstve.**
- **Rýchla a ergonomická práca vďaka rukoväti Kraftform.**
- **Vysoký prenos sily vďaka integrovaným mäkkým zónam.**
- **Ochrana proti prevráteniu.**
- **Označenie výstupným symbolom a veľkosťou na kryte.**

#### Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

#### Obsah:

1 skrutkovač Č. 660100: Veľ. 3,5; 4; 5,5; 7; 9

### Technický opis

Počet skrutkovačov	5
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač

**Príslušenstvo**

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 7	660100 7
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 3,5	660100 3,5
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 10	660100 10
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 9	660100 9
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 4	660100 4
Držiak skrutiek Typ 1	666425 1
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 5,5	660100 5,5