

Garant**Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	723040 180
GTIN	4045197416995
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený klb. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru.

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

Použitie:

Pre všetky drôty (dlhá životnosť aj pri tvrdých drôtoch). Vysoko zaťažiteľný pre najťažšie trvalé namáhanie.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chrómovaný ocel, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2,2 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3,8 mm
Celková dĺžka	180 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,7 mm
Norma	DIN ISO 5749

Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte