

**Garant****Stranové štípacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 140mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	724840 140
GTIN	4045197417015
Trieda položky	71B

## Popis

**Prevedenie:**

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

## Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1,8 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	2,8 mm
Celková dĺžka	140 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte