



## Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou, Počet skrutkovačov: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660310 5
GTIN	4013288101761
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** a **úderovou koncovkou** (veľ. 12 a 14 bez mäkkých zón; veľ. 3,5 bez úderovej koncovky a kontinuálnej čepele).

**Šesťhranná čepel'** zo špeciálnej ocele odolnej voči nárazom, **priebežná až po koniec rukoväti**. Od veľkosti 4,5 so šesťhranným nadstavcom na pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.

#### Obsah:

1 skrutkovač Č. 660300: Veľ. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9

### Technický opis

Počet skrutkovačov	5
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

### Príslušenstvo

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 9	660300 9
--	----------

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 4,5	660300 4,5
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 10	660300 10
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 5,5	660300 5,5
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 12	660300 12
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 3,5	660300 3,5
Držiak skrutiek Typ 1	666425 1
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 7	660300 7
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 14	660300 14