



Násobič krútiaceho momentu v plechovom kufríku, maximálna výstupná kapacita: 1350Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659975 1350
GTIN	4018754186792
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Mechanické, ručne ovládané násobiče krútiaceho momentu na kontrolované ťahovanie skrutiek. Násobič a podpera z vysokokvalitnej ocele. S ochranou proti preťaženiu na ochranu prevodovky. **Vstupný pohon** s vnútorným štvorhranom pre pohonné nástroje ako račna, priečna rukoväť, momentový kľúč. Je dobré použiť momentový kľúč, aby bolo možné skontrolovať maximálnu zaťažiteľnosť prístrojov a hodnoty utiahnutia skrutiek. **Výstupný pohon** s vonkajším štvorhranom na upnutie nadstavcov nástrčných kľúčov (pre vysoký krútiaci moment je vhodnejšie použiť nadstavce do strojových skrutkovačov).

Presná planétová prevodovka zaručuje presný prenos krútiaceho momentu s dlhodobou presnosťou $\pm 5\%$. Dodáva sa v plechovom kufríku.

Výhoda:

Znásobovače krútiaceho momentu umožňujú prenos vysokých krútiacich momentov popri príslušne nízkom ramene páky.

Technický opis

maximálna vstupná kapacita	375 Nm
Redukčný prevod	4:1
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily	1:3,6
Hmotnosť	3,4 kg
Poistka pred preťažením	áno

Pohonný štvorhran	3/4 palec
Blokovanie spätného rázu	nie
Ø D	90 mm
odporúčaný momentový kľúč/rozsah uťahovania	400 Nm
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu)	1
Štvorcové hnacie prvky	3/4 palec
maximálna výstupná kapacita	1350 Nm
Dĺžka L	265 mm
Výška H	106 mm
Meracia technika	mechanický
Presnosť merania	5 %
Séria	MULTIPOWER MP300
Druh produktu	Momentové kľúče