



Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou, Počet skrutkovačov: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660310 6
GTIN	4013288101778
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** a **úderovou koncovkou** (vel. 12 a 14 bez mäkkých zón; vel. 3,5 bez úderovej koncovky a kontinuálnej čepele).

Šesťhranná čepeľ zo špeciálnej ocele odolnej voči nárazom, **priebežná až po koniec rukoväti**. Od veľkosti 4,5 so šesťhranným nadstavcom na pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.

Obsah:

1 skrutkovač Č. 660300: Vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10

Technický opis

Počet skrutkovačov	6
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

660300 10

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou
koncovkou Šírka čepele b 10

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou
koncovkou Šírka čepele b 12

660300 12

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou
koncovkou Šírka čepele b 4,5

660300 4,5

Držiak skrutiek Typ 1

666425 1

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou
koncovkou Šírka čepele b 7

660300 7

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou
koncovkou Šírka čepele b 14

660300 14

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou
koncovkou Šírka čepele b 5,5

660300 5,5

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou
koncovkou Šírka čepele b 3,5

660300 3,5

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou
koncovkou Šírka čepele b 9

660300 9