



## Montážne kliešte pre zvieracie krúžky, Typ: G3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719950 G3
GTIN	4003773231080
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom. Rovné hroty; zúžené, čiže prispôsobené otvorom v upínacích krúžkoch. S otváracou pružinou; G0 s nastavovacou skrútkou.

**Použitie:**

Pre **zvieracie krúžky** (krúžky na hriadele bez drážky).

**Norma:**

**DIN ISO 5743**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

pre Ø hriadeľa	14 – 18 mm
Celková dĺžka	140 mm
Ø hrotov	1,3 mm
Norma	DIN ISO 5743
Použitie klieští na poistné krúžky	krúžky na hriadele bez drážky
Tvar čeľustí	rovné
Rukoväť	s plastovým poťahom

Materiál	Chróm-vanadiová vysokovýkonná oceľ
Povrch	Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno (veľ. G0 s nastavovacou skrutkou)
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky