

**Čelné štípacie kliešte ťažké prevedenie, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	721900 160
GTIN	4003773213796
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

Silná hlava, priložený kĺb. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC).

**Norma:**

**DIN ISO 5748**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná a kalená v oleji vo viacerých úrovniach.

**Technický opis**

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4 mm
Celková dĺžka	160 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,3 mm
Norma	<b>DIN ISO 5748</b>
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované

Hlava	leštená
Druh produktu	rezacie kliešte