



Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte, TwinForce®, leštené, Celková dĺžka: 180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	723170 180
GTIN	4003773074762
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Výkonná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), vysunutý kĺb s excentrickou konštrukciou dvojitého kĺbu.

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Výhoda:

Premyslené silové stranové štiepacie kliešte o 50 % znižujú vynaloženú námahu v porovnaní s bežnými silovými stranovými štiepacími kliešťami rovnakej veľkosti. Opakované rezanie znižuje množstvo potrebnej sily.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová ocel', zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	180 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	3 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	3,2 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	5,5 mm
Označenie výrobcu	TwinForce
Norma	DIN ISO 5749

Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	áno
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte