




## Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou, Počet skrutkovačov: 8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660310 8
GTIN	4013288101785
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** a **úderovou koncovkou** (veľ. 12 a 14 bez mäkkých zón; veľ. 3,5 bez úderovej koncovky a kontinuálnej čepele).

**Šesťhranná čepeľ** zo špeciálnej ocele odolnej voči nárazom, **priebežná až po koniec rukoväti**. Od veľkosti 4,5 so šesťhranným nadstavcom na pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.

#### Obsah:

1 skrutkovač Č. 660300: Veľ. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12; 14

### Technický opis

Počet skrutkovačov	8
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

### Príslušenstvo

660300 3,5

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou  
koncovkou Šírka čepele b 3,5

Držiak skrutiek Typ 1

666425 1

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou  
koncovkou Šírka čepele b 10

660300 10

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou  
koncovkou Šírka čepele b 5,5

660300 5,5

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou  
koncovkou Šírka čepele b 14

660300 14

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou  
koncovkou Šírka čepele b 12

660300 12

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou  
koncovkou Šírka čepele b 9

660300 9

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou  
koncovkou Šírka čepele b 4,5

660300 4,5

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou  
koncovkou Šírka čepele b 7

660300 7