



Násobič krútiaceho momentu v plechovom kufříku, maximálna výstupná kapacita: 3000Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659975 3000
GTIN	4018754186815
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Mechanické, ručne ovládané násobiče krútiaceho momentu na kontrolované ťahovanie skrutiek. Násobič a podpera z vysokokvalitnej ocele. S ochranou proti preťaženiu na ochranu prevodovky. **Vstupný pohon** s vnútorným štvorhranom pre pohonné nástroje ako račňa, priečna rukoväť, momentový kľúč. Je dobré použiť momentový kľúč, aby bolo možné skontrolovať maximálnu zaťažiteľnosť prístrojov a hodnoty utiahnutia skrutiek. **Výstupný pohon** s vonkajším štvorhranom na upnutie nadstavcov nástrčných kľúčov (pre vysoký krútiaci moment je vhodnejšie použiť nadstavce do strojových skrutkovačov).

Presná planétová prevodovka zaručuje presný prenos krútiaceho momentu s dlhodobou presnosťou $\pm 5\%$. Dodáva sa v plechovom kufříku.

Výhoda:

Znásobovače krútiaceho momentu umožňujú prenos vysokých krútiacich momentov popri príslušne nízkom ramene páky.

Technický opis

Ø D	95 mm
Štvorcové hnacie prvky	1 palec
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu)	1
maximálna vstupná kapacita	240 Nm

Redukčný prevod	16:1
Pohonný štvorhran	3/4 palec
maximálna výstupná kapacita	3000 Nm
Poistka pred preťažením	áno
odporúčany momentový kľúč/rozsah uťahovania	300 Nm
Hmotnosť	7 kg
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily	1:12,5
Blokovanie spätného rázu	áno
Dĺžka L	330 mm
Výška H	161 mm
Meracia technika	mechanický
Presnosť merania	5 %
Séria	MULTIPOWER MP300
Druh produktu	Momentové kľúče