

**HOLEX****Súprava plochých skrutkovačov s drevenou rukoväťou, Počet skrutkovačov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	660810 7
GTIN	4045197373007
Trieda položky	62F

**Popis****Prevedenie:**

Rukoväť z lakovaného bukového dreva, s koženou koncovkou. Čepel' z chróm-vanádiovej ocele, kalená po celej dĺžke. **Od veľkosti 5,5 priebežná čepel' so šesthranným nastavcom na pomocné kľúče.** Povrch je lesklo poniklovaný.

**Obsah:**

1 skrutkovač Č. 660800: Veľ. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12

**Technický opis**

Počet skrutkovačov	7
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

**Príslušenstvo**

Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou Šírka čepele b 14	660800 14
Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou Šírka čepele b 7	660800 7
Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou Šírka čepele b 4,5	660800 4,5
Držiak skrutiek Typ 1	666425 1

Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou Šírka čepele b 10	660800 10
Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	660800 3,5
Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou Šírka čepele b 5,5	660800 5,5
Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou Šírka čepele b 9	660800 9
Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou Šírka čepele b 12	660800 12