

Garant**Krimповacia výmenná hlava, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	729626 10
GTIN	4045197293015
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Presné **paralelné lisovanie** so 4 synchronne poháňanými lisovacími čelistami. Štvorcové krimповanie v súlade s normou DIN = optimálne kontaktné plochy.

- **Presné krimповanie vďaka lineárnemu zdvihu**
- **Väčší rozsah použití pri znížených nákladoch vďaka systému rýchlej výmeny bez použitia náradia**
- **Zaručené trvalo dobré výsledky krimповania podľa DIN alebo EN vďaka továrensky upraveným vymeniteľným hlavám a tým, ktoré sú integrované v základnom nástroji**
- **Nútený zámok**
- **Kontakt je vždy správne usadený v krimповacej matrici vďaka bezpečnému umiestneniu pracovného kontaktu**
- **Ideálne pre prácu na ťažko dostupných miestach vďaka malému a praktickému dizajnu.**

Použitie:

Na obrábanie dutín.

Vhodné pre:

Základný nástroj GARANT č. 729611.

Upozornenie:

Ďalšie výmenné hlavy sú dostupné na požiadanie.

Technický opis

pre prierez vodiča	0,08 - 10 mm ²
--------------------	---------------------------

Druh produktu

Krimpovací nástroj