



## Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou, Šírka čepele b: 9mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660300 9
GTIN	4013288018045
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** a **úderovou koncovkou** (veľ. 12 a 14 bez mäkkých zón; veľ. 3,5 bez úderovej koncovky a kontinuálnej čepele).

**Šesťhranná čepel'** zo špeciálnej ocele odolnej voči nárazom, **priebežná až po koniec rukoväti**. Od veľkosti 4,5 so šesťhranným nadstavcom na pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.

### Technický opis

Hrúbka čepeľí a	1,6 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky	13 mm
Celková dĺžka	262 mm
Dĺžka čepele	150 mm
Šírka čepele b	9 mm
Označenie výrobcu	932 A
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

