



## Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 7mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660100 7
GTIN	4013288102140
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Všestranné, robustné skrutkovače s kónickou čepeľou (rezná hrana) a 6-hrannou kľúčovou pomôckou.

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

**Čepeľ** zo špeciálnej ocele s vysokou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou; **rezné hrany potiahnuté diamantom**. 6-hranná profilovaná čepeľ od veľ. 5,5 so 6-hranným nastavcom pre pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.

#### Výhoda:

- **Najvyššia odolnosť voči opotrebovaniu a nízke vyhadzovacie sily vďaka diamantovej vrstve.**
- **Rýchla a ergonomická práca vďaka rukoväti Kraftform.**
- **Vysoký prenos sily vďaka integrovaným mäkkým zónam.**
- **Ochrana proti prevráteniu.**
- **Označenie výstupným symbolom a veľkosťou na kryte.**

#### Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

### Technický opis

Dĺžka čepele	125 mm
Šírka čepele b	7 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky	10 mm
Hrúbka čepelí a	1,2 mm

Celková délka	230 mm
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač