

**Garant**
**Krimповacia výmenná hlava, Typ: 16**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	729626 16
GTIN	4045197293022
Trieda položky	71B

**Popis**
**Prevedenie:**

Presné **paralelné lisovanie** so 4 synchronne poháňanými lisovacími čelustami. Štvorcové krimповanie v súlade s normou DIN = optimálne kontaktné plochy.

- **Presné krimповanie vďaka lineárnemu zdvihu**
- **Väčší rozsah použitia pri znížených nákladoch vďaka systému rýchlej výmeny bez použitia náradia**
- **Zaručené trvalo dobré výsledky krimповania podľa DIN alebo EN vďaka továrensky upraveným vymeniteľným hlavám a tým, ktoré sú integrované v základnom nástroji Nútený zámok**
- **Kontakt je vždy správne usadený v krimповacej matrici vďaka bezpečnému umiestneniu pracovného kontaktu**
- **Ideálne pre prácu na ťažko dostupných miestach vďaka malému a praktickému dizajnu.**

**Použitie:**

Na obrábanie dutín.

**Vhodné pre:**

Základný nástroj GARANT č. 729611.

**Upozornenie:**

Ďalšie výmenné hlavy sú dostupné na požiadanie.

**Technický opis**

pre prierez vodiča	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
--------------------	--------------------------

Druh produktu

Krimpovací nástroj