



Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou, Šírka čepele b: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660300 12
GTIN	4013288191243
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** a **úderovou koncovkou** (veľ. 12 a 14 bez mäkkých zón; veľ. 3,5 bez úderovej koncovky a kontinuálnej čepele).

Šesťhranná čepeľ zo špeciálnej ocele odolnej voči nárazom, **priebežná až po koniec rukoväti**. Od veľkosti 4,5 so šesťhranným nadstavcom na pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.

Technický opis

Hrúbka čepeľí a	2 mm
Šírka čepele b	12 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky	16 mm
Dĺžka čepele	200 mm
Celková dĺžka	317 mm
Označenie výrobcu	932 A
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

