

Garant**Stranové štípacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 160mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	724840 160
GTIN	4045197417022
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	2,8 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte