

**Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 24X250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789050 24X250
GTIN	4002395321001
Trieda položky	76G

Popis**Prevedenie:**

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom. Vyššia vrtacia rýchlosť vďaka hlave so 4-reznými hranami. Dvojnásobná životnosť v porovnaní s 2 reznými hranami. Veľkoobjemový 4-špirálový tvar.

Ostrejšie zahnutý hrot:

Presné vrtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betonárskej oceli a vyššia rýchlosť vrtania.

S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvrtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy. Drážkovaná, robustná a **jednodielna zaspájkovaná** TK platna so 4 reznými hranami. Vďaka novému dizajnu hlavy a výrazne zalomenému hrotu je možné optimálne pokračovať aj po narazení na železné armovanie.

Použitie:

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vrtanie. 4-špirálový dizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka	250 mm
Ø	24 mm
Dĺžka špirály	200 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus

Druh produktu

Vrták do muriva