

**Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 10X210mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789050 10X210
GTIN	4002395366842
Trieda položky	76G

**Popis****Prevedenie:**

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom. Vyššia vrtacia rýchlosť vďaka hlave so 4-reznými hranami. Dvojnásobná životnosť v porovnaní s 2 reznými hranami. Veľkoobjemový 4-špirálový tvar.

Ostrejšie zahnutý hrot:

Presné vrtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betonárskej oceli a vyššia rýchlosť vrtania.

S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvrtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy. Zvarená tvrdokovová hlava so 4 reznými hranami.

**Použitie:**

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vrtanie. 4-špirálový dizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.

**Technický opis**

Ø	10 mm
Celková dĺžka	210 mm
Dĺžka špirály	150 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva

