



## Súprava TK príklepových vrtákov, Ø vrtáka: 5-12mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	789020 5-12
GTIN	4002395369980
Trieda položky	76G

### Popis

#### Prevedenie:

- nástroj s 2 reznými hranami. 3 špeciálne zuby Power Breaker MS2 vytvárajú mikrotrhlinky vo vrtanom materiáli pre rýchlejšie vrtanie a odstraňovanie materiálu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne. Špirála s vystuženým jadrom (KVS) tlmí vibrácie; energia nárazu sa prenáša priamo na vrták.

#### Použitie:

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

#### Obsah:

Kladivový vrták c. 789000: Po 1 ks  
veľ. 5; 6; 8, dĺžka 110 mm;  
veľ. 6; 8; 10; 12, dĺžka 160 mm

### Technický opis

Ø vrtáka	5 - 12 mm
Počet rezných hrán Z	2

Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Prílepkové vŕtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva

## Príslušenstvo

TK vrták prílepkový SDS-plus Øxcelková dĺžka 12X160	789000 12X160
TK vrták prílepkový SDS-plus Øxcelková dĺžka 8X160	789000 8X160
TK vrták prílepkový SDS-plus Øxcelková dĺžka 5X110	789000 5X110
TK vrták prílepkový SDS-plus Øxcelková dĺžka 10X160	789000 10X160
TK vrták prílepkový SDS-plus Øxcelková dĺžka 8X110	789000 8X110
TK vrták prílepkový SDS-plus Øxcelková dĺžka 6X110	789000 6X110
TK vrták prílepkový SDS-plus Øxcelková dĺžka 6X160	789000 6X160