



Silové stranové štiepacie kliešte, leštené, s otváracou pružinou, Celková dĺžka: 160mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725230 160
GTIN	4003773065111
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený kĺb.

So zapínateľnou a vypínateľnou otváracou pružinou.

Kliešte čierne atramentované, hlava leštená. Rukoväte s viacložkovým opláštením. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2 mm
Celková dĺžka	160 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	plášte rukoväte so silnými stenami
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte