

**Stranové štípací kleště ERGO™, chromované, Celková délka: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	725240 125
GTIN	7314150106547
Trieda položky	730

Popis**Prevedenie:**

Kliešte chrómované. **Postupne brúsené rezné hrany** dodatočne indukčne kalené (cca 62 HRC). So silnou fazetou v blízkosti kĺbu pre tvrdý materiál a jemnou fazetou na hrotoch pre optimálne rezanie mäkkého materiálu. Hrubostenné rukoväti s **pripojiteľnou a odpojiteľnou pružinou**.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	1,6 mm
Celková dĺžka	125 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	plášť rukoväti ERGO® so silnými stenami
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štípacie kliešte	nie

s vypínateľnou otváracou pružinou

áno

Druh produktu

rezacie kliešte