



Súprava TK príklepových vrtákov „MX4“, Ø vrtáka: 5-10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Trieda položky	76G

Popis

Prevedenie:

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom. Vyššia vrtacia rýchlosť vďaka hlave so 4-reznými hranami. Dvojnásobná životnosť v porovnaní s 2 reznými hranami. Veľkoobjemový 4-špirálový tvar. TARGET TIP TECHNOLOGY – ostrejšie zahnutý hrot: Presné vrtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betonárskej oceli a vyššia rýchlosť vrtania.

S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvrtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy. V plastovom boxe.

Použitie:

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vrtanie. **4-špirálový** dizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.

Obsah:

Kladivový vrták c. 789050: Po 1 ks
veľ. 5; 6; dĺžka 110 mm;
veľ. 6; 8; 10 dĺžka 160 mm

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Ø vrtáka	5 - 10 mm
Balenie	plastový box
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva

Príslušenstvo

Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus Ø×celková dĺžka 8X160	789050 8X160
Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus Ø×celková dĺžka 5X110	789050 5X110
Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus Ø×celková dĺžka 6X110	789050 6X110
Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus Ø×celková dĺžka 10X160	789050 10X160
Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus Ø×celková dĺžka 6X160	789050 6X160