



Stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725300 160
GTIN	4003773021995
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).

Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Celková dĺžka	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)

Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte