

**Stranové štípací kleště lesklé, Celková délka: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	724900 125
GTIN	4003773213406
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1,5 mm
Celková dĺžka	125 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava

Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte