

**Stranové štiepacie kliešte lesklé, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	725250 160
GTIN	4045197166326
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Lesklé kliešte, rukoväťe potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	2,8 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Celková dĺžka	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	svetlý
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie

s vypínateľnou otváracou pružinou

nie

Druh produktu

rezacie kliešte