



## Stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 180mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725300 180
GTIN	4003773033813
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).

Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

**Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	180 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)

Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte