

**Stranové štípací kleště lesklé, Celková délka: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	724900 140
GTIN	4003773213413
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1,8 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie

s vypínateľnou otváracou pružinou

nie

Druh produktu

rezacie kliešte