



Plochý elektrikársky skrutkovač Classic plne izolovaný, Šírka čepele b: 3,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	663000 3,5
GTIN	7610733062416
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Štíhla rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka s mokrymi a masnými rukami.

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Celková dĺžka	190 mm
Hrúbka čepeľí a	0,6 mm
Šírka čepele b	3,5 mm
Dĺžka čepele	100 mm
Označenie čepeľí	2

Séria	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač