

Garant

Presné mechanické bočné štiepacie kliešte, špicatý tvar s otupeným hrotom, SFW, Celková dĺžka: 110mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725392 110
GTIN	4045197166388
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava, rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené; s jemnou rezanou fazetou. Rameno s plastovým opláštením a otváracou pružinou.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	110 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	0,3 - 1,2 mm
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do Ø	0,3 - 0,8 mm
Zábrus	veľmi jemná fazetka
Rukoväť	Plastové opláštenie
Výrobný postup	Rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Atribút Názov produktu	SFW

Rameno s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte

Príslušenstvo

Sada pružín FEDER2-dielne	719270
---------------------------	--------