

Garant**Stranové štípacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 140mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725310 140
GTIN	4045197501639
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1,8 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4 mm
Celková dĺžka	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte