

**Stranové štiepacie kliešte na plasty, 85° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	725570 160
GTIN	4003773046820
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Rezanie bez skosenia pre rovný rez bez otrepov. Leštená hlava, ramená s plastovým povlakom a otváracia pružina.

Hlava zalomená v uhle 85°.

Použitie:

Na rezanie plastových odliatkov v jednej rovine (**nie na kovy**).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Vanádiová elektrická oceľ, kovaná, kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Zábrus	bez fazety
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštená
Hlava	85° zalomené
Atribút Názov produktu	KW

s otváracou pružinou	áno
pre plasty	áno
prestavitelná dorazová skrutka	nie
Druh produktu	rezacie kliešte