



## Sada normovaných plochých skrutkovačov s plastovou rukoväťou, Počet skrutkovačov: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	662010 6
GTIN	7610733085828
Trieda položky	63E

### Popis

#### Prevedenie:

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

**Silová rukoväť „Classic“** z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. S planoparalelnou odsadenou reznou hranou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Obsah:

1 skrutkovač Č. 662000: Veľ. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

#### Upozornenie:

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

### Technický opis

Počet skrutkovačov	6
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 13	662000 13
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 5,5	662000 5,5
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 8	662000 8
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 2X50	662000 2X50
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 4	662000 4
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	662000 3,5
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 6,5	662000 6,5
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 2,5	662000 2,5
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 10	662000 10
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 2X70	662000 2X70
Držiak skrutiek Typ 1	666425 1