

**Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	662200 10
GTIN	4013288003102
Trieda položky	63H

**Popis****Prevedenie:**

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

**Čepel'** z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

**Norma:****DIN 5265 Form A****Upozornenie:**

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

**Technický opis**

Dĺžka čepele	200 mm
Šírka čepele b	10 mm
Celková dĺžka	312 mm
Hrúbka čepelí a	1,6 mm
Hrot čepelí	Lasertip
Označenie výrobcu	334
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač